

Modellierfolien - Modellierbänder

Modellierbänder,
Modellierfolien,
Schutzbandagen.



Modellierfolien

Die Modellierfolien-Bänder finden bei Reparaturen von Stoßstangen, Scheinwerfern, Fahrzeugverkleidungen, Führerhausteilen, Spoilern und Kunststoffbehältern Anwendung.

Andruckfolie

zum Modellieren, Formen beim Auftragen von 2-K Klebern.


Faserverstärkte Folie

für konstruktionsgerechte Klebeanwendungen.

Durch die Kombination der faserverstärkten Folie mit 2-K Klebstoffen entsteht eine sehr hohe spezifische Steifheit und Festigkeit.

Anwendung - Modellierfolien:

- 1.) Die Oberfläche sollte sauber, trocken und frei von Verunreinigungen wie Öl oder Fett sein.
- 2.) Die beschädigte Stelle beidseitig mit Schleifpapier K80 anschleifen. Mittels Schleifpapier eine 50mm lange V-förmige Vertiefung erzeugen und diese wieder mit Schleifpapier K80 schleifen.
- 3.) Die zu reparierende Stelle mit Druckluft abblasen, mit Lösemittel einsprühen und beide Seiten mit einem sauberen Tuch abwischen, sodass die Klebefläche absolut sauber ist. Nach 2 Min kann der Klebstoff aufgetragen werden.
- 5) Die faserverstärkte Folie passend zurechtschneiden, den 2K-Klebstoff auf die Netzfolie auftragen und innerhalb von 50 Sekunden auf die Rückseite der beschädigten Stelle aufbringen.
- 5.) So viel Klebstoff wie möglich von der Rückseite durch den V-Ausschnitt drücken, anschließend die blaue Andruckfolie auf die Vorderseite legen und die Masse modellieren. Direkten Hautkontakt mit dem Produkt vermeiden.
- 6.) Die Andruckfolie nach 15 Min. entfernen. Dann die Oberfläche mit Schleifpapier der Körnung 80 abschleifen und den Endschliff mit Körnung 180 vornehmen. Zu hohe Drehzahlen oder zu hohe Temperaturen sind zu vermeiden.



MEDYBEE - Selbsthaftende, elastische Schutzbandage

Äußerst praktischer Handwerker-Schutzverband aus Gewebe mit mikrofeiner selbsthaftender Beschichtung. Besonders praktisch zur Fixierung von Wundauflagen bei Finger- oder Fingerkuppen-Verletzungen

Die elastische Bandage

- schützt zusätzlich vor Eindringen von Schmutz, Fett und Feuchtigkeit, i
- st atmungsaktiv, hautfreundlich,
- ist komfortabel und schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein
- kann sofort nach der ersten Wundversorgung angewendet werden, i
- ist rutschfest und lässt sich rückstandslos entfernen,
- lässt sich in Querrichtung abreißen (keine Schere notwendig),
- ist latexfrei und ein CE-konformes Produkt
- ist frei von Latex



CE konformes Medizinprodukt

Bandage	50 mm	Art.-Nr.: 29 0001 51
Refi II Pack (3 Bandagen)	50 mm	Art.-Nr.: 29 0001 53
Bandage (2 Stück)	25 mm	Art.-Nr.: 29 0002 51
Refi II Pack (6 Bandagen)	25 mm	Art.-Nr.: 29 0002 53

Grundmaterial: Flexibler Vliesstoff (61,2%)
Haftmittel: Synthetischer Klebstoff (38,8%)
Abmessung: 50 mm x 4,5 m (gedehnte Länge)